

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/ultrazvukov-istika-gx-60a-15l-p-602.html>



## Ultrazvuková čistička GX 60A 15L

Cena s DPH	<b>7 930.00 Kč</b>
Cena bez DPH	<b>6 553.72 Kč</b>
Dostupnost	<b>K dispozici</b>
Odesíláme během:	<b>48 hodin</b>
Katalogové číslo	<b>10015</b>
Kód výrobce	<b>GX-15-60A</b>
Výrobce	<b>CNCTech</b>

### Popis produktu

#### Ultrazvuková čistička GX60A 15L 760W + příslušenství

Níže naleznete video, které ukazuje model s podobnými funkcemi:

#### Ultrazvuková čistička s funkcemi DEGAS, SemiWave + FullWave - ještě lepší výsledky a rychlejší čištění.

Ultrazvuková čistička GX60A je vybavena **nerezovou nádrží SUS304 s objemem 15 litrů**, ultrazvukovým výkonem **360 W** a topným výkonem **400 W**.

Pomocí tlačítek na ovládacím panelu lze nastavit teplotu v rozmezí **0-80 °C** a dobu čištění v cyklu **1-99 minut**. Všechny parametry jsou zobrazeny na **LCD displeji**.

Výkon přizpůsobený objemu nádrže zajišťuje rychlé a účinné čištění různých předmětů s vynikajícími výsledky. **Po ultrazvukové lázni vypadají čištěné předměty jako nové a obnovují své původní vlastnosti.**





### **Funkce, které najdete i u dvakrát dražších zařízení:**

#### **DEGAS:**

V tomto režimu pracují ultrazvukové generátory s přestávkami. Tím se z kapaliny odstraní vzduch včetně oxidu uhličitého, což vede k větší tvorbě kavitačních bublin a zvýšení účinnosti čištění o více než 30 %.

#### **SemiWave / FullWave:**

Po aktivaci pracují generátory střídavě s různými frekvencemi. Tato změna zajišťuje rovnoměrné rozložení zvukových vln a urychluje odstraňování nečistot až o 25 %.

**SemiWave** - pro citlivé předměty

**FullWave** - plný výkon pro odolné nečistoty

---

Součástí balení ultrazvukové čističky GX je koš a odhlučňené víko s rukojetí tlumící nárazy.

Přístroje řady GX mají **dodatečné ventilační systémy**, které zajišťují delší životnost a spolehlivost generátorů.

Jsou ideální pro opravy a údržbu elektronických, mechanických a optických součástí i mnoha dalších předmětů. Čistí také místa, kam se nelze dostat mechanicky.

GX60A se vyznačuje **izolovanými měniči** pro vyšší bezpečnost. **Větší průměr a hustota měničů a zesílené jádro** zajišťují až o 25 % vyšší čisticí výkon ve srovnání s běžnými modely.

Levné čističky na trhu často používají měniče, které se přehřívají a selžou po 1-2 měsících. Naše zařízení jsou prověřená a spolehlivá - **jsme na 100 % přesvědčení o jejich kvalitě!**



---

## Co lze čistit ultrazvukovou čističkou?

### Průmysl:

- Čištění jehel od maziv
- Údržba ložisek, strojů a komponentů
- Čištění elektrod
- Odstraňování oxidových vrstev z mosazných kontaktů
- Čištění plastů
- Čištění měřicích přístrojů a přesných nástrojů
- Odstraňování nečistot z forem pro vulkanizaci
- Odstraňování zbytků a nečistot z trysek a sít

---

**Doporučené koncentráty:**

Biomex HDI, K4, EM300, EM600

**Elektronika:**

- Čištění elektronických součástek
- Čištění desek plošných spojů (bez demontáže komponentů)
- Čištění přesných mechanických a elektronických systémů v servisu
- Čištění odlitků
- Čištění tiskových kazet

**Doporučené koncentráty:**

EM303, EM700

**Optika:**

- Čištění skla po broušení nebo leštění
- Čištění optického skla
- Odstraňování zbytků po frézování
- Čištění obrub brýlí

**Doporučené koncentráty:**

Biomex HDI, EM200

**Výroba šperků:**

- Odstraňování zbytků leštících past ze šperků
- Čištění odlitků
- Čištění brusných kamenů
- Odstraňování oxidových vrstev ze šperků

**Doporučené koncentráty:**

---

Biomex HDI, EM300

#### **Automobilový průmysl:**

- Čištění vstřikovacích trysek
- Odstraňování usazenin z karburátorů
- Čištění DPF filtrů
- Regenerace turbodmychadel
- Čištění brzdových komponentů
- Čištění svíček, ložisek, těsnění a ventilů
- Proplachování sacího a výfukového potrubí
- Čištění hlav válců, pístů a pístních kroužků

#### **Doporučené koncentráty:**

Biomex HDI, K4, EM300, EM404

---

**Klikněte na tlačítko níže a objevte čisticí kapaliny pro ultrazvukové čističky v našem obchodě:**

**KAPALINY PRO ULTRAZVUKOVÉ ČISTIČKY**

---

#### **Princip fungování ultrazvukové čističky:**

Kapalina v nádrži proniká do všech těžko dostupných míst, která nelze vyčistit mechanicky. Vlivem ultrazvuku vznikají mikroskopické bubliny, které při implozi odstraňují i nejjemnější nečistoty z povrchu.

Účinnost čištění se zvyšuje, pokud jsou čištěné předměty umístěny co nejbližší ultrazvukovým měničům a jsou použity vhodné čisticí kapaliny.

**CNCTech**

# DIGITAL ULTRASONIC CLEANER



59.99 °C      30.00

SET

ACTUAL

ON

ON

MINUTES

SECONDS

DEGAS  
GAS PURGE

SEMIWAVE  
GENTLE



## WARNING

- DO NOT DISASSEMBLE.
- DO NOT USE UNATTENDED.
- ALWAYS USE SUFFICIENT FLUID.
- UNPLUG BEFORE FILLING & DRAINING



DEGAS



TEMP

SEMIWAVE  
GENTLE

FULLWAVE  
POWER

### QUICK GUIDE:

AFTER CHANGING WATER  
FIRST, PRESS GAS PURGE  
(PURGE GAS BUBBLES)  
FOR DELICATE ITEMS  
USE GENTLE (GENTLE WASH)  
FOR TOUGH STAINS  
USE POWER/BRUTE FORCE GETS IT DONE!

## Technické údaje:

- Ultrazvuková frekvence: 40 kHz
- Materiál nádrže: nerezová ocel
- Objem: 15 litrů
- LED displej
- Časovač: 1-99 min (max. 30 min na cyklus)
- Nastavení teploty: 0-99 °C (doporučeno 0-80 °C)
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Ultrazvukový výkon: 360 W
- Topný výkon: 400 W
- Rozměry: 360 × 330 × 280 mm (D × Š × V)
- Velikost nádrže: 300 × 300 × 150 mm (D × Š × V)

## Obsah balení:

- Ultrazvuková čistička GX60A 15L
- Koš na čištění
- Napájecí kabel
- Návod k použití



